

# 電気絶縁材料C&tan δ測定器 DAC-IM-D6

## C & tan δ METER FOR INSULATION MATERIAL

### tan δ 校正器 DAC-Cs-100A tan δ CALIBRATION SET

DAC-IM-D6を校正するための tan δ 標準器です。

- 内蔵標準器 : ガス入りコンデンサ 100pF
- 使用電圧 : Max AC2000V
- tan δ校正値 : 50Hz 0~8.0%/60Hz 0~9.6%
- 寸法・質量 : W160×H180×D260(mm) 約4kg

	50Hz	60Hz
1	0.0000 %	0.0000 %
2	0.0020 %	0.0024 %
3	0.0080 %	0.0096 %
4	0.0800 %	0.0960 %
5	0.800 %	0.960 %
6	8.00 %	9.60 %



### 電極用加熱器 DAC-OBH シリーズ

熱媒油を使用しない液体電極(DAC-OBE-2)用の加熱器であります。  
熱伝導率が均一ですので、電極ごとの温度のバラツキはありません。  
設定温度も±1℃となりJIS C2101準拠するものです。

- 熱媒油の飛散、蒸発がなく大気汚染がありません。
- 測定後の電極の洗浄が容易になります。
- 局部加熱がなく温度が一定に保てます。

型 式	DAC-OBH-1	DAC-OBH-2	DAC-OBH-4
電 極 数	1 個	2 個	4 個
最大設定温度	Max100°C(設定±1°C)		
入 力 電 源	AC100V/200V 50Hz/60Hz		
消 費 電 力	500W	800W	1500W
寸 法 (mm)	W190×D190×H160	W360×D190×H160	W360×D360×H160
質 量 (kg)	5	9	18
制 御 部	寸法:W210×D292×H250(mm) 質量:3.5kg		



ISO9001:2008 認証取得  
本社・工場

**SOKEN** 総研電気株式会社  
<http://www.soken-jp.com>

2016-09-15

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22

TEL 042-490-6926 (営業部直通) FAX 042-490-6806

TEL 042-490-6925 (代表)

■大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-3

TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188